

柱体 WebAR 定位纸

raw.stl 准确柱底轮廓 | A4 纵向 | 必须按实际大小 100% 打印

纸面横向 147.65 mm (模型 Y)

纸面纵向 126.05 mm (模型 X)



柱底包围盒中心



柱子正面 / 缺角观察方向 (-X)



AR 图像跟踪标记 (70.00 mm)

请勿裁切、折叠、涂画或遮挡




扫码打开 WebAR

column-restoration-ar.pages.dev

放置与使用


1. 打印时选“实际大小”或 100%。
2. 关闭“适合页面”和自动缩放。
3. 沿蓝色轮廓放置 raw 模型。
4. 红箭头对准柱子正面 (-X)。
5. 固定纸张，保持整张纸平整。
6. iPhone 扫二维码并允许相机。
7. 镜头同时看见模型与 AR 标记。

轮廓来源：最低点上方 0.50 mm 水平截面



100 mm 校准尺：打印后实测必须为 100.0 mm

模型单位：1 STL 单位 = 1 cm | A4: 210 x 297 mm



20 x 20 mm

二维码用于打开网页；图像标记用于 AR 定位